


Prenosnik EMGA-80-P-G3-EAS-80

Broj artikla: 2297690

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Zazor zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	3:1
Maks. brzina obrtanja pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	85 Nm
Moment inercije prenosnika	0,77 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	136 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	6 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2.000 g
Prenosnik interface - gonjena strana	80G 80P
Materijal - napomena	RoHS komfornost