


Spojnica EAMC-30-32-10-10

Broj artikla: 2310372

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	10 mm
Prečnik 2 prihvata	10 mm
Veličina	30
Nazivna dužina	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	5,87 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	48 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost