



Prigušivač zvuka U-1/4

Broj artikla: 2316

★ Kernprogramm

FESTO

For reducing noise and avoiding contamination at the exhaust ports of pneumatic components.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 0 ... 10 bar |
| Protok prema atmosferi | 3.300 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nivo zvučnog pritiska | 76 dB(A) |
| Temperatura okoline | -10 ... 70 °C |
| Težina proizvoda | 7,7 g |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Material of silencer insert | PE |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |