


Prenosnik EMGC-67-A-G1-SEC-67

Broj artikla: 2321480

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2026. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina priрубnice prenosnika	67 mm
Veličina priрубnice motora	67 mm
Zazor zakretanja	0,67 deg
Vrsta pogona	Right-angle gear unit
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja pogona	4.500 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	2 Nm
Moment inercije prenosnika	0,09 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	2,1 Nm
Maks. stepen delovanja	90 %
Krutost na zakretanje	0,105 Nm/arcmin
Težina proizvoda	930 g
Interface code, motor out	67A
Interface code, motor in	67A
Materijal - napomena	RoHS komfornost