


Priključni kabl NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Broj dela: 2384165

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	28 g
Električni priključak 1	2x utična pod uglom, M12, 3-polna
Električni priključak 2	Priključak pod uglom, M8, 4-polni
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	2 A
Dužina kabla	0.2 m
Prečnik kabla	2.9 mm
Struktura kabla	2 x 0,14 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-25 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)