


Precizni regulator pritiska LRP-1/8-6

Broj artikla: 2416371

FESTO

bez manometra.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Serija	LR
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljani precizni membranski regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Područje regulacije pritiska	0,1 ... 6 bar
Maks. histerezis pritiska	0,02 bar
Normalni nazivni protok	300 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum
Material membrane	NBR