


Stezni rukavac EAMH-50-8-C13.6

Broj artikla: 2428480

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	0,4 kgmm ²
Težina proizvoda	16 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost