

Stezni rukavac EAMH-86-11-C27.3

Broj dela: 2429532

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|------------------------|
| Veličina konstrukcije | 86 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Maks. broj obrtaja | 5000 rpm |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Momenat inercije | 10.2 kgmm ² |
| Težina proizvoda | 112 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |