

Leptirasti ventil VZFB-D-80-WW-V4V4E

Broj artikla: 2464105

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Nominal width DN80, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4404.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 pločasti razvodnik
Način aktiviranja	ručno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Zavareni krajevi/zavareni krajevi
Nazivni prečnik DN	80
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	10
Moment aktiviranja	20 Nm
Zasnovano na normi	DIN 11851
Medijum	Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-10 ... 120 °C
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Food-safe	See Supplementary material information
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala kućišta	1.4404
Material disc	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala ploče	1.4404
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4404
Težina proizvoda	2.500 g
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress