

Leptirasti ventil

VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2V


Broj artikla: 2472669

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Nominal width 11/2", with thread, SMS 1145, FPM, material 1.4301.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|------------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura | 2 pločasti razvodnik |
| Način aktiviranja | ručno |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | Spoljašnji navoj/spoljašnji navoj |
| Nazivni prečnik DN | 1 1/2" |
| Smer protoka | reverzibilno |
| Nazivni pritisak procesnog ventila | 10 |
| Moment aktiviranja | 10 Nm |
| Zasnovano na normi | SMS 1145 |
| Medijum | Voda neutralne tečnosti |
| Temperatura medijuma | -15 ... 140 °C |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS RoHS komfornost |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Material housing | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala kućišta | 1.4301 |
| Material disc | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala ploče | 1.4301 |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4301 |
| Težina proizvoda | 1.500 g |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |