

# Zaustavni kit DADP-ES-Q12-12

Broj dela: 2536502

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...190 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Fino podešavanje	-8 deg
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	60 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal stopera	Berilijumska bronza niklovana
Materijal poluge	Berilijumska bronza niklovana
Materijal diska	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana