


Priključna ploča VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Broj artikla: 2614863

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	42 mm
Funkcijski priključak 32	G1/8
Funkcijski priključak 34	G1/8
Pneumatski priključak 22	Priključna ploča G1/4
Pneumatski priključak 44	Priključna ploča G1/4
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Normalni nazivni protok	1.400 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	2.480 g
Priključak, upravljački vazduh 14	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje
Material o-ring	NBR
Material screws	Čelik