


# Paralelni komplet EAMM-U-70-D40-60P-96

Broj dela: 2617488

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                 | Vrednost              |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina konstrukcije          | 70                    |
| Ugradni položaj                | Proizvoljan           |
| Prenosni odnos reduktora       | 1:1                   |
| Maks. broj obrtaja             | 5000 rpm              |
| LABS usklađenost               | VDMA24364-Zona III    |
| Temperatura skladištenja       | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost vazduha     | 0 - 95 %              |
| Vrsta zaštite                  | IP40                  |
| Temperatura okruženja          | -10 °C...60 °C        |
| Momenat inercije               | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.18 Nm               |
| Prenosivi obrtni moment        | 7 Nm                  |
| Težina proizvoda               | 1730 g                |
| Kod interfejsa aktuatora       | D40B                  |
| Kod interfejsa motora In       | 60P                   |
| Napomena o materijalu          | RoHS-usaglašen        |