

# Zaptivni prsten NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Broj dela: 2652517

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	10
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda) Vodena para
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-20 °C...120 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	20 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	0.05 g
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	PEEK