

Zaptivni prsten NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Broj artikla: 2652519

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina kontejnera	10
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Nazivni moment pritezanja	35 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	0,15 g
Pneumatski priključak	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	PEEK