


Aksijalni komplet EAMM-A-D50-100A-S1

Broj artikla: 2734288

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	1.140 g
Interface code, actuator	D50B
Interface code, motor in	100A
Materijal - napomena	RoHS komformnost