


# Bus node CPX-FB37

Broj artikla: 2735960

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Protokol	EtherCAT
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	125 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozije otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA ojačan
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija PL: Snabdevanje teretom PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemska greška
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	Greška: greška komunikacije LA X1: mrežni aktivni port 1 LA X2: mrežni aktivni port 2 Run: Status komunikacije
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Fieldbus interface	2x utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	128 Byte
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	128 Byte
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
Brzina prenosa podataka	100 Mbit/s
Podrška konfiguracije	ESI-datoteka
Dodatne funkcije	Aciklički pristup podacima preko Fieldbusa Dijagnoza objekta Emergency Message Kompatibilni mod za FB38 Modular Device Profile (MDP) Status sistema se može prikazati preko procesnih podataka Promenljive za PDO mapiranje Dodatna interface dijagnostika za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 100 mA