


Priključna ploča VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Broj artikla: 2738672

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	54 mm
Funkcijski priključak 32	G1/4
Funkcijski priključak 34	G1/4
Pneumatski priključak 22	Priključna ploča G3/8
Pneumatski priključak 44	Priključna ploča G3/8
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Normalni nazivni protok	2.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	3.400 g
Priključak, upravljački vazduh 14	G1/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 4	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje
Material o-ring	NBR
Material screws	Čelik