

Cilindar sa mehom EB-80-20

Broj artikla: 2748903

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	80
Potrebni prečnik ugradnje	95 mm
Hod	20 mm
Maks. visina, izvučeno	70 mm
Maks. prekretni ugao	10 deg
Maks. devijacija	5 mm
Min. visina ugradnje	50 mm
Način funkcionisanja	jednosmerni
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh do ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila reseta	400 N
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material bellows	CR
Material housing	Aluminijumski liv