

# Paralelni komplet EAMM-U-70-D40-60G-96-S1

Broj artikla: 2785542

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	70
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	118 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,18 Nm
Prenosivi obrtni moment	7 Nm
Težina proizvoda	1.770 g
Interface code, actuator	D40B
Interface code, motor in	60G
Materijal - napomena	RoHS komfornost