

# Paralelni komplet EAMM-U-70-D40-60H-96

Broj artikla: 2786101

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost              |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina                       | 70                    |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno           |
| Prenosni odnos prenosnika      | 1:1                   |
| Maks. brzina obrtanja          | 5.000 1/min           |
| PWIS conformity                | VDMA24364 zone III    |
| Temperatura ležaja             | -25 ... 60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha     | 0 - 95 %              |
| Mehanička zaštita              | IP40                  |
| Temperatura okoline            | -10 ... 60 °C         |
| Moment inercije                | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,18 Nm               |
| Prenosivi obrtni moment        | 7 Nm                  |
| Težina proizvoda               | 1.730 g               |
| Interface code, actuator       | D40B                  |
| Interface code, motor in       | 60H                   |
| Materijal - napomena           | RoHS komfornost       |