

Komplet nabranog meha EADB-V2-32-S301-400

Broj dela: 2828832

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	57 mm
Veličina konstrukcije	32
Područje hoda	301 mm...400 mm
Produžetak klipnjače	121 mm
Oblik	okrugli
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Meh, komplet sa zahvaćenim izduvnim vazduhom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Otpornost na medijume	Prašine Opilci Ulja Maziva Benzini
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Pokretna masa	143 g
Težina proizvoda	212 g
Vrsta pričvršćenja	odloživo sa navojnom šipkom
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal delova za adaptaciju	Legura aluminijuma za livenje eloksirano
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal meha	NBR
Materijal navojne čivije	visokolegirani čelik, nerđajući