

Komplet nabranog meha EADB-V2-50-S101-200

Broj artikla: 2828840

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Spoljašnji prečnik | 93 mm |
| Veličina | 50 |
| Područje hoda | 101 ... 200 mm |
| Produženje klipnjače | 70 mm |
| Oblik | okruglo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Komplet za meh sa spojenom odzrakom |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Otpornost na medijume | Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini |
| Mehanička zaštita | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Pokretna masa | 164 g |
| Težina proizvoda | 261 g |
| Vrsta pričvršćenja | podizno sa navojnim zatikom |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material adapter components | Aluminijumska legura za kovanje eloksirano |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | visokolegirani čelik, nerđajući |