


# Otpor kočenja CACR-KL2-40-W2000

Broj artikla: 2882343

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	500
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija vertikalno
Pulse energy, braking resistor at 380 V	8.000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	7.200 Ws
Snaga kod 35% ED i 20°C	2.000 W
Nazivna snaga, otpor kočenja	800 W
Rated output, braking resistor at 380 V	600 W
Rated output, braking resistor at 780 V	480 W
Veličina otpora	40 Ohm
Dozvola	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	2.400 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS komfornost