


Spojni vod NEBS-M12G12-KS-10-LE12

Broj artikla: 2912452

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Cable identification	With inscription label holder
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	945 g
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12x1, 12-pin, A-kodirani
Električni priključak 2	Otvoreni kraj, 12- žica
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1,5 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dužina kabla	10 m
Svojstvo kabla	Basic
Uslovi ispitivanja kabla	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uslovi ispitivanja na zahtev
Min. radijus savijanja kabla	85 mm
Bending radius, fixed cable installation	42,5 mm
Prečnik kabela	8,5 mm
Odstupanje prečnika kabla	± 0,2 mm
Struktura kabla	12x0,14 zaslonjeno
Presek priključka	0,14 mm ²
Kod boja izolacije žile	Pin 1 = smeđe Pin 10 = ljubičasto Pin 11 = sivo/roze Pin 12 = crveno/plavo Pin 2 = plavi Pin 3 = belo Pin 4 = zeleno Pin 5 = roza Pin 6 = žuto Pin 7 = crno Pin 8 = sivo Pin 9 = crveno
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-25 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja izolacije	crno
Material of union nut	Cink
Material seals	NBR
Material electrical contact	Mesing niklovano i pozlačeno