


# Clip fix alat AGTC-T-SG-1

Broj artikla: 2927782

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/4
Način aktiviranja	mehanički
Pogonski pritisak	2 ... 6 bar
Temperatura okoline	5 ... 40 °C
Material housing	PA ojačan TPE-S
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-mašine-smernica
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura medijuma	5 ... 40 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Težina proizvoda	750 g
Material of connecting thread	Aluminijumska legura za kovanje, eloksirana
Materijal - napomena	RoHS komfornost
material retainer	Stainless spring steel
Material tool holder	visokolegirani čelik
Tool holder	T-slot with thrust piece