


Aksijalni komplet EAMM-A-D80-80G-S1

Broj artikla: 2946764

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	60 Nm
Težina proizvoda	1.990 g
Interface code, actuator	D80B
Interface code, motor in	80G
Materijal - napomena	RoHS komformnost