


Aksijalni komplet EAMM-A-D100-120G-S1

Broj artikla: 2946765

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	143 Nm
Težina proizvoda	3.520 g
Interface code, actuator	D100B
Interface code, motor in	120G
Materijal - napomena	RoHS komformnost