



Ventil sa pipkom VOS-3-1/8

Broj artikla: 2952

FESTO

Predupravljano, normalno otvoreno



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 3/2 otvoren, monostabilan |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Normalni nazivni protok | 141 ... 161 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,35 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak | 3,5 ... 8 bar |
| Konstruktivna struktura | Tanjir - sedište |
| Vrsta resetovanja | mehanička opruga |
| Nazivni prečnik | 3,5 mm |
| Odzračna funkcija | se može prigušiti |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Snabdevanje upravljačkim vazduhom | interno |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Medijum upravljanja | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Napomena za dinamičku silu | Switching frequency min. 1/year |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Sila aktiviranja | 2,93 N |
| Težina proizvoda | 110 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijum eloksirano |