


Zakretljiva prirubnica SZB-50

Broj artikla: 30629

FESTO

Za cilindar DZH, široka strana, odgovarajuće postolje ležaja LBZB, LN.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	430 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	visokolegirani čelik, nerđajući
Material mounting pin	Čelik, pocinkovan
Material bearing	Plastika
Material screws	Galvanised steel
Material lock	Opružni čelik, cinkovan