


Zakretljiva prirubnica SZB-40

Broj artikla: 30799

FESTO

Za cilindar DZH, široka strana, odgovarajuće postolje ležaja LBZB, LN.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Veličina | 40 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -40 ... 90 °C |
| Težina proizvoda | 288 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material mounting | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material mounting pin | Čelik, pocinkovan |
| Material bearing | Plastika |
| Material screws | Galvanised steel |
| Material lock | Opružni čelik, cinkovan |