

Vod utičnice


KMF-1-24DC-2.5-LED

Broj artikla: 30935

★ Kernprogramm

predgrađeno, za F elektromagnete.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	Utičnica
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Priključak uzemljenja	postoji
Dužina kabela	2,5 m
Prečnik kabela	6 mm
Struktura kabela	3x0,75
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC POM
Material electrical contact	Bronza