


Utičnica sa kablom KMF-1-230AC-5

Broj dela: 30938

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Vrsta pričvršćenja | na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Težina proizvoda | 320 g |
| Električni priključak | Utičnica |
| Nominalni radni napon AC | 230 V |
| Priključak zaštitnog voda | postoji |
| Dužina kabla | 5 m |
| Prečnik kabla | 6 mm |
| Struktura kabla | 3 x 0,75 mm ² |
| Vrsta zaštite | IP67 prema IEC 60529 |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Materijal plašta kabla | PVC |
| Materijal kućišta | PC POM |
| Materijal utičnih kontakata | Bronza |