


Razdelni blok FR-9-M3-B

Broj artikla: 30981

FESTO

Za raspodelu kompresovanog vazduha.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	15 g
Broj izlaza	9
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	Unutrašnji navoj M3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Aluminijum eloksirano