



# Beskontaktni prekidač SMPO-1-H-B

Broj artikla: 31008

FESTO

bez ugradnog kompleta.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	Izrada bloka
Metod merenja	magnetično
Pogonski pritisak	2 ... 6 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	-15 ... 60 °C
Ponovljivost preklopne vrednosti	+/- 0,2 mm
Vreme uključenja	< 30 ms
Vreme isključivanja	< 25 ms
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom
Funkcija ventila	3/2
Pneumatski priključak	Nasadni priključak PK-3
Težina proizvoda	14 g
Material housing	Mesing PA POM
Indikacija stanja	optički
Mehanička zaštita	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L