

Priključak za zaštitni omotač creva MKGV-36-M40

Broj dela: 3152613

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	100
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Temperatura okruženja	-40 °C...100 °C
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključka	PA