


# Nosač ležaja LBG-100

Broj artikla: 31766

FESTO

za sferno uležištenje sa zakretnom prirubnicom SSNG ili zglobnom glavom SGSa kod cilindra DNGU, DNG, DNC.  
ili za sferno uležištenje sa zakretnom prirubnicom SNCSa ili zglobnom glavom SGSa kod cilindra AEN, ADN, ADNP.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	100
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	1.375 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Nodularni liv sa kuglastim grafitom
Material mounting pin	Čelik za kaljenje
Material lock	Opružni čelik