


# Spojnica EAMC-67-62-24-25

Broj artikla: 3187895

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	24 mm
Prečnik 2 prihvata	25 mm
Veličina	67
Nazivna dužina	62 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	280 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	143 Nm
Težina proizvoda	435 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost