


Bus node CPX-M-FB41

Broj artikla: 3228960

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Fieldbus interface	1x SCRJ push-pull socket, AIDA
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Podrška konfiguracije	GSDML datoteka
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
Dodatne funkcije	Aciklički pristup podacima preko Fieldbusa Aciklički pristup podacima preko Etherneta Fast Start Up (FSU) Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start parametrizacije u normal tekstu preko Fieldbusa Status sistema se može prikazati preko procesnih podataka Dodatna interface dijagnostika za uređaje za rukovanje
Kontrolni elementi	DIL prekidač Opciona memorijska kartica
Brzina prenosa podataka	100 Mbit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 125 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	280 g
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	64 Byte
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	64 Byte
Protokol	PROFINET RT
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: Greška u mreži TP1: Mreža aktivna, port 1 TP2: not used
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija PL: Snabdevanje teretom PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemska greška
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak