


Linearna pogonska jedinica SLM-40- -KF-A

Broj artikla: 32786

FESTO

Centrirni pinovi ili centrirni rukavci sadržani su u opsegu isporuke linearne jedinice. Cilindarska sklopka SIEN-... se može naručiti preko modula pod narudžbenim kodom PV, PH, NV, NH. Moguće je i kao narudžba zamenskog dela.



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Hod	10 ... 1.500 mm
Prečnik klipa	40 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano YSR: Amortizer, tvrda karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vođica	Kuglično vođenje
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač za induktivne senzore
Varijante	osnovna izrada šuplja vodeća šipka šuplja vodeća šipka i zakretna ploča
Operating pressure MPa	0,7 MPa
Pogonski pritisak	7 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Pokretna masa	5.080 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	85 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	9.550 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	85 g
Pneumatski priključak	G1/4
Material cover	Aluminijum
Material seals	PA TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijum