


Ležište rukavca za klaćenje LNZG-40/50

Broj dela: 32960

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40/50
Na osnovu standarda	ISO 15552
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	129 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obrada
Materijal ležišta	Plastika