


Ležajni deo LNZG-100/125

Broj artikla: 32962

FESTO

Za cilindre sa pričvršćenjem zakretnim modulom DNGZS.
Ovo učvršćenje se može primeniti takođe kod cilindara DNC , DNG i DNGU sa zakretnom prirubnicom u sredini ili sa zakretnim prstenom .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	100/125
Zasnovano na normi	ISO 15552
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	306 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Aluminijumska legura za kovanje
Material bearing	Plastika