


# Prekretni polužni ventil KH/O-3-PK-3

Broj artikla: 33003

FESTO

Sa nasadnim priključkom za crevo NW 3. Već prema izboru priključaka, može se dobiti normalno otvorena ili zatvorena funkcija.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrednost                           |
|--|------------------------------------|
| Funkcija ventila                             | 3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan |
| Normalni nazivni protok                      | 80 l/min                           |
| Pogonski pritisak                            | 0 ... 8 bar                        |
| Konstruktivna struktura                      | Sedište klipa                      |
| Nazivni prečnik                              | 2,5 mm                             |
| Vrsta upravljanja                            | direktno                           |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Temperatura okoline                          | -10 ... 60 °C                      |
| Sila aktiviranja za osnovni položaj zatvoren | 7,5 N                              |
| Sila aktiviranja za osnovni položaj otvoren  | 6,5 N                              |
| Težina proizvoda                             | 20 g                               |
| Vrsta pričvršćenja                           | sa prolaznim otvorom               |
| Pneumatski priključak 1                      | PK-3                               |
| Pneumatski priključak 2                      | PK-3                               |
| Pneumatski priključak 3                      | PK-3                               |
| Material seals                               | NBR                                |
| Material housing                             | Plastika                           |