

Zakretni pogon DSR-1 1/4"-180-P

Broj artikla: 33127



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Princip obrtnog krila, kontinuirano podešiv ugao zakretanja. Sistem graničnika odvojen je od zakretnog krila tako da su nastale sile preuzete od strane graničnih grebena i prigušene elastičnim plastičnim pločama u krajnjim položajima.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Ugao prigušivanja	1,2 deg
Područje podešavanja, ugao zakretanja	0 ... 180 deg
Ugao zakretanja	0 ... 180 deg
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski pritisak	1,5 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Teorijski zakretni moment kod 6 bara	10 Nm
Pneumatski priključak	1/8 NPT