


Nepovratni ventil H-1/8-A/I

Broj artikla: 3324

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Normalni nazivni protok	280 l/min
Operating pressure MPa	0,04 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	0,4 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Mesing
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	21 g
Material seals	NBR