


Jedinica za vođenje FEN-20- -KF

Broj artikla: 33482

FESTO

sa kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	20
Hod	2 ... 250 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	520 N
Max. force Fy static	830 N
Maks. sila Fz	520 N
Max. force Fz static	830 N
Maks. moment Mx	15 Nm
Maks. moment Mx statički	24 Nm
Maks. moment My	20 Nm
Maks. moment My statički	31 Nm
Maks. moment Mz	20 Nm
Maks. moment Mz statički	31 Nm
Sila premeštanja	15 N
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	12 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	828 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	12 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	42 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,7 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy