


Montažna stopa DAMH-Q12-6

Broj dela: 3371840

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. obrtni moment pritezanja	1 Nm
Težina proizvoda	27 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ugaonika	Pocinkovani čelik