


Prednja jedinica ERMH-11-P-E17-100

Broj artikla: 3383156

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	11
Konstruktivna struktura	Elektromehanički obrtni modul with air through-feed
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ugao obrtanja	beskonačno
Prenosni odnos prenosnika	30:1
Nazivni obrtni moment	1,8 Nm
Tačnost ponavljanja	±0,01 °
Maks. aksijalna sila	300 N
Težina proizvoda	1.320 g
Trajanje uključenosti	100 %
Nazivna struja, motor	0,74 A
Vrsta motora	Servomotor
Nazivni prečnik	4 mm
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	350 l/min
Maks. brzina obrtanja na gonjenoj strani	200 1/min
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Nazivna snaga motora	22,1 W
Vršna struja	1,5 A
Maks. prekretni moment statički	40 Nm
Vršni obrtni moment	4,5 Nm
Permissible mass moment of inertia of load	0,006 kgm ²
Pneumatski priključak	G1/8
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Materijal - napomena	RoHS komfornost