


Prednja jedinica ERMH-11-P-E17-30

Broj artikla: 3385154

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	11
Konstruktivna struktura	Elektromehanički obrtni modul with air through-feed
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ugao obrtanja	beskonačno
Prenosni odnos prenosnika	30:1
Nazivni obrtni moment	1,8 Nm
Tačnost ponavljanja	±0,01 °
Maks. aksijalna sila	300 N
Težina proizvoda	1.298 g
Trajanje uključenosti	100 %
Nazivna struja, motor	0,74 A
Vrsta motora	Servomotor
Nazivni prečnik	4 mm
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	350 l/min
Maks. brzina obrtanja na gonjenoj strani	200 1/min
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Nazivna snaga motora	22,1 W
Vršna struja	1,5 A
Maks. prekretni moment statički	40 Nm
Vršni obrtni moment	4,5 Nm
Permissible mass moment of inertia of load	0,006 kgm ²
Pneumatski priključak	G1/8
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Materijal - napomena	RoHS komformnost