

# Cilindrični oslonac LNG-50

Broj dela: 33892

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takođe VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	281 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Oplemenjeni čelik
Materijal ležišta	PA